


MZ202



Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	kırpılmış
----------------	-----------

Konfigürasyon

modül sayısı	0.5
--------------	-----

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 415 V
--------------------------	-------------

besleme gerilimi tipi	AC
-----------------------	----

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
-------------------------	--------

maksimum çalışma gerilimi	240 V
---------------------------	-------

DC'de anma çalışma gerilimi	12 / 250 V
-----------------------------	------------

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	6 A
---------------------------------------	-----

Anma akımı	6 A
------------	-----

Elektrik devresi için I _{minimum} =f(U=12V DC)	0.3 A
---	-------

I _{minimum} = f (U = 230 V DC)	0.6 A
---	-------

Elektrik devresi için I _{minimum} =f(U=400V AC)	3 A
--	-----

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
--------------------------	-------

Kurulu ürünün genişliği	9 mm
-------------------------	------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.2 W
---	-------

Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	6000
--	------

Mekanik operasyon sayısı	12000
--------------------------	-------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,3Nm
-------------	-------

Fabrikada monte edilmiş	Hayır
-------------------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6mm ²
--------------------------------	------------------

Bağlantı kesiti rijit kablo	10mm ²
-----------------------------	-------------------

Kontakların türü	1NK+1NA
Baęlantı tipi	vidalı
Ekipman	
NC kontaklarının adeti	1
NO kontaklarının adeti	1
INV kontaklarının adeti	0
Emniyet	
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Kullanım kořulları	
çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
Hava nem koruması	95% / 80°C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C