


MZ203



Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 415 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
DC kontrol gerilimi	110 / 130 V
AC komut gerilimi	230 / 415 V
DC'de anma çalışma gerilimi	110 / 130 V

Elektrik akımı

Iminimum = f (U = 230 V AC)	14 mA
Elektrik devresi için Iminimum=f(U=415V AC)	32 mA

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	18 mm

Güç

Kullanılan ani güç	15 VA
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	25.3 W

Tetikleme

Açılırken tepki süresi	200 ms
------------------------	--------

Ekipman

NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	0
INV kontaklarının adeti	0

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
Hava nem koruması	95%
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C