


MZ203



Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 415 V
besleme gerilimi tipi	AC/DC
Frekans	50/60 Hz

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
DC kontrol gerilimi	110 / 130 V
AC komut gerilimi	230 / 415 V
DC'de anma çalışma gerilimi	110 / 130 V

Elektrik akımı

Iminimum = f (U = 230 V AC)	14 mA
Elektrik devresi için Iminimum=f(U=415V AC)	32 mA

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	18 mm

Güç

Kullanılan ani güç	15 VA
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	25.3 W

Tetikleme

Açılırken tepki süresi	200 ms
------------------------	--------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,2Nm
-------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	10mm ²

Ekipman

NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	0
INV kontaklarının adeti	0

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı

-25...60 °C

Hava nem koruması

95%

Saklama/tařıma sıcaklıęı

-40...80 °C