


MZ203



### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 415 V
besleme gerilimi tipi	AC/DC
Frekans	50/60 Hz

#### Voltaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
DC kontrol gerilimi	110 / 130 V
AC komut gerilimi	230 / 415 V
DC'de anma çalışma gerilimi	110 / 130 V

#### Elektrik akımı

Iminimum = f (U = 230 V AC)	14 mA
Elektrik devresi için Iminimum=f(U=415V AC)	32 mA

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	18 mm

#### Güç

Kullanılan ani güç	15 VA
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	25.3 W

#### Tetikleme

Açılırken tepki süresi	200 ms
------------------------	--------

#### Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,2Nm
-------------	-------

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6mm <sup>2</sup>
Bağlantı kesiti rijit kablo	10mm <sup>2</sup>

#### Ekipman

NC kontaklarının adeti	0
NO kontaklarının adeti	0
INV kontaklarının adeti	0

**Emniyet**

atishalogenfreeexternallymaintained

No

**Kullanım kořulları**

çalıřtırma sıcaklıęı

-25...60 °C

Hava nem koruması

95%

Saklama/tařıma sıcaklıęı

-40...80 °C