


MZ203



### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

|              |   |
|--------------|---|
| modül sayısı | 1 |
|--------------|---|

#### Temel elektriksel özellikler

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Anma çalışma gerilimi Ue | 230 / 415 V |
| besleme gerilimi tipi    | AC/DC       |
| Frekans                  | 50/60 Hz    |

#### Voltaj

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| anma izolasyon gerilimi     | 4000 V      |
| DC kontrol gerilimi         | 110 / 130 V |
| AC komut gerilimi           | 230 / 415 V |
| DC'de anma çalışma gerilimi | 110 / 130 V |

#### Elektrik akımı

|   |       |
|---|-------|
| Iminimum = f (U = 230 V AC)                 | 14 mA |
| Elektrik devresi için Iminimum=f(U=415V AC) | 32 mA |

#### Boyutlar

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Kurulan ürünün derinliği       | 68 mm |
| Monte edilen ürünün yüksekliği | 83 mm |
| Kurulu ürünün genişliği        | 18 mm |

#### Güç

|   |        |
|---|--------|
| Kullanılan ani güç                        | 15 VA  |
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 25.3 W |

#### Tetikleme

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Açılırken tepki süresi | 200 ms |
|------------------------|--------|

#### Kurulum, montaj

|             |       |
|-------------|-------|
| Sıkma torku | 1,2Nm |
|-------------|-------|

#### Bağlantı

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Bağlantı kesiti bükülgen kablo | 6mm <sup>2</sup>  |
| Bağlantı kesiti rijit kablo    | 10mm <sup>2</sup> |

#### Ekipman

|                         |   |
|-------------------------|---|
| NC kontaklarının adeti  | 0 |
| NO kontaklarının adeti  | 0 |
| INV kontaklarının adeti | 0 |

**Emniyet**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| atisreachconform                    | Yes |
| atisrohsconform                     | Yes |
| atishalogenfreeexternallymaintained | No  |

**Kullanım kořulları**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| çalıřtırma sıcaklıđı     | -25...60 °C |
| Hava nem koruması        | 95%         |
| Saklama/tařıma sıcaklıđı | -40...80 °C |

**Kimlik**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| B.G. için estetik Koruma cihazları | FD |
|------------------------------------|----|