




MZ204



## Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	24 / 48 V
besleme gerilimi tipi	AC/DC
Frekans	50/60 Hz

#### Voltaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
DC kontrol gerilimi	12 / 48 V
AC komut gerilimi	24 / 48 V
DC'de anma çalışma gerilimi	12 / 48 V

#### Elektrik akımı

Elektrik devresi için Iminimum=f(U=48V DC)	0.55 A
--	--------

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	18 mm

#### Güç

Kullanılan ani güç	27 VA
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	24.3 W

#### Tetikleme

Açılırken tepki süresi	200 ms
Performans gerilimi / Ue'de Açma	50 %

#### Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,2Nm
-------------	-------

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6mm <sup>2</sup>
Bağlantı kesiti rijit kablo	10mm <sup>2</sup>

#### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

#### Kullanım koşulları

alıřtırma sıcaklıđı	-25...60 °C
Hava nem koruması	95%
Saklama/tařıma sıcaklıđı	-40...80 °C