




MZ205



Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	0 V
besleme gerilimi tipi	DC

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
DC kontrol gerilimi	48 V
AC komut gerilimi	0 V
DC'de anma çalışma gerilimi	48 V

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	50 mA
---------------------------------------	-------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Kurulu ürünün genişliği	17.5 mm

Güç

Kullanılan ani güç	2.4 VA
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W

Tetikleme

Performans gerilimi / Ue'de Açma	35 / 70 %
----------------------------------	-----------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,2Nm
-------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	10mm ²

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
Hava nem koruması	95%
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C