




MZ205



Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	0 V
--------------------------	-----

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
-------------------------	--------

DC kontrol gerilimi	48 V
---------------------	------

AC komut gerilimi	0 V
-------------------	-----

DC'de anma çalışma gerilimi	48 V
-----------------------------	------

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	50 mA
---------------------------------------	-------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
--------------------------	-------

Kurulu ürünün genişliği	17.5 mm
-------------------------	---------

Güç

Kullanılan ani güç	2.4 VA
--------------------	--------

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W
---	-----

Tetikleme

Performans gerilimi / Ue'de Açma	35 / 70 %
----------------------------------	-----------

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
----------------------	-------------

Hava nem koruması	95%
-------------------	-----

Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C
--------------------------	-------------