


MZ206



Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 V
besleme gerilimi tipi	AC
Frekans	50/60 Hz

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
DC kontrol gerilimi	0 V
AC komut gerilimi	230 V
DC'de anma çalışma gerilimi	0 V

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	15 mA
---------------------------------------	-------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Kurulu ürünün genişliği	17.5 mm

Güç

Kullanılan ani güç	3.5 VA
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W

Tetikleme

Açılırken tepki süresi	200 ms
Performans gerilimi / Ue'de Açma	35 / 70 %

Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,2Nm
-------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	10mm ²

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
----------------------	-------------

Hava nem koruması

95%

Saklama/taşıma sıcaklığı

-40...80 °C