


MZ206



Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi U_e	230 V
besleme gerilimi tipi	AC
Frekans	50/60 Hz

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
DC kontrol gerilimi	0 V
AC komut gerilimi	230 V
DC'de anma çalışma gerilimi	0 V

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	15 mA
---------------------------------------	-------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Kurulu ürünün genişliği	17.5 mm

Güç

Kullanılan ani güç	3.5 VA
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W

Tetikleme

Açılırken tepki süresi	200 ms
Performans gerilimi / U_e 'de Açma	35 / 70 %

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
Hava nem koruması	95%
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C