



SP320

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 3

Kontroller ve göstergeler

Gösterge lambası hayır

Temel elektriksel özellikler

Test sınıfı tip1 IEC61643-11 Evet

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

maksimum deşarj (Imaksimum) L-N(PEN)/
N-PE 100 kA

Boyutlar

Kurulu ürünün genişliği 72 mm

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0 W

Ağ yapılandırması

Ağ tipi TT/TN

Kurulum, montaj

Sıkma torku 3,6Nm

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 35mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 50mm² max.

Standartlar

Test sınıfı IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T1

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

atishalogenfreexternallymaintained Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -40...80 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -40...80 °C