



SPN800

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 6

Temel elektriksel özellikler

Test sınıfı tip1 IEC61643-11 Evet

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

maksimum deşarj (Imaksimum) L-N(PEN)/
N-PE 75 kA

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 83 mm

Kurulu ürünün genişliği 108 mm

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0 W

Ağ yapılandırması

Ağ tipi TN-C

Standartlar

Test sınıfı IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T1

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -40...60 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -40...80 °C