



SPN800

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	6
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Gösterge lambası	ömür sonu göstergesi
------------------	----------------------

Temel elektriksel özellikler

Test sınıfı tip1 IEC61643-11	Evet
------------------------------	------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Elektrik akımı

maksimum deşarj (Imaksimum) L-N(PEN)/ N-PE	75 kA
---	-------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	83 mm
--------------------------	-------

Kurulu ürünün genişliği	108 mm
-------------------------	--------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0 W
---	-----

Ağ yapılandırması

Ağ tipi	TN-C
---------	------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	3,6Nm
-------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	35mm ²
--------------------------------	-------------------

Bağlantı kesiti rijit kablo	35mm ²
-----------------------------	-------------------

Standartlar

Test sınıfı IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1
--	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-40...60 °C
----------------------	-------------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C
--------------------------	-------------