



SPN801

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	8
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Gösterge lambası	ömür sonu göstergesi
------------------	----------------------

Temel elektriksel özellikler

Test sınıfı tip1 IEC61643-11	Evet
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

maksimum deşarj (Imaksimum) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	144 mm

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0 W
---	-----

Ağ yapılandırması

Ağ tipi	TN-S
---------	------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	3,6Nm
-------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	35mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	35mm ²

Standartlar

Test sınıfı IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1
--	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-40...60 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C