



SVN122

sinyal lambası, kırmızı LED ışık, 230VAC

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue 230 V

Frekans 50/60 Hz

Voltaj

anma izolasyon gerilimi 250 V

Anma darbe dayanım gerilimi 4000 V

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 62 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 83 mm

Kurulu ürünün genişliği 17.5 mm

Frekans

Frekans 50 ila 60 Hz

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.8 W

Bağlantı

Lamba priz tipi Fix

Bağlantı tipi vidalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -20...50 °C

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi 3

Rakım 2000 m

Saklama/taşıma sıcaklığı -40...80 °C