



SVN123

sinyal lambası, turuncu LED ışık, 230VAC

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	250 V
Anma darbe dayanım gerilimi	4000 V

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	62 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	17.5 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.8 W
---	-------

Bağlantı

Lamba priz tipi	Fix
Bağlantı tipi	vidalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...50 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
Rakım	2000 m
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C