




SVN321



## 1NK Buton

### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 V
Frekans	50/60 Hz

#### Voltaj

anma izolasyon gerilimi	250 V
Anma darbe dayanım gerilimi	4000 V
anahtarlama gerilimi	230 V

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
anlık kontak akımı	16 A
MCB 16A B eğrisi ile olası kısa devre dayanımı	1000A [Prot:16AcurveB]
16A gG sigorta ile olası kısa devre dayanımı	1000A [Prot:16AgG]
Panoların dışındaki termik anma akımı	16 A

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	66 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	17.5 mm

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0 W
---	-----

#### Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	15000
Mekanik operasyon sayısı	15000

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı
---------------	--------

#### Ekipman

NC kontaklarının adeti	1
NO kontaklarının adeti	0
INV kontaklarının adeti	0

#### Kullanım koşulları

alıřtırma sıcaklıđı	-20...50 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye gre kirlilik derecesi	3
Rakım	2000 m
Saklama/tařıma sıcaklıđı	-40...80 °C