




TG353

IP44



#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Yağmur (Evet/Hayır) 1 bit

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 40x16x6,5

Duvar braketinin uzunluğu 400 mm

#### Ölçüm

Ölçüm aralığı, rüzgar hızı 0...35 m/s

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP44

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -30...50 °C

#### sıcaklık

Doğrusal sıcaklık ölçüm aralığı -30...80 °C

#### Kimlik

ana tasarım hattı KNX

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Doğru yönde ve tek başına kurulmasını sağlayın.