




TG353

IP44



#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Yağmur (Evet/Hayır) 1 bit

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesiyle

#### Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 40x16x6,5

Duvar braketinin uzunluğu 400 mm

#### Ölçüm

Ölçüm aralığı, rüzgar hızı 0...35 m/s

#### LED kontrolü

LED programlama LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu duvar ve direk üzerine yerleştirmek için

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlüklü veri yolu kablaj ünitesi

Bağlantı tipi güç besleme için takılabilir terminall

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ekipman

Isıtma ile kış işletimi için ısıtma elemanıya

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP44

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -30...50 °C

#### sıcaklık

Doğrusal sıcaklık ölçüm aralığı -30...80 °C

#### Kimlik

ana tasarım hattı KNX

#### Kullanma talimatları

