




TG353

IP44



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Yağmur (Evet/Hayır) 1 bit

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesiyle

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 40x16x6,5

Duvar braketinin uzunluğu 400 mm

Ölçüm

Ölçüm aralığı, rüzgar hızı 0...35 m/s

LED kontrolü

LED programlama LED ile

Kurulum, montaj

kurulum modu duvar ve direk üzerine yerleştirmek için

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Bağlantı tipi güç besleme için takılabilir terminalli

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ekipman

Isıtma ile kış işletimi için ısıtma elemanıya

Emniyet

Koruma indeksi IP IP44

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -30...50 °C

sıcaklık

Doğrusal sıcaklık ölçüm aralığı -30...80 °C

Kimlik

ana tasarım hattı KNX

Kullanma talimatları

