




TG354

IP44



#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Yağmur (Evet/Hayır) 1 bit

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesiyle

#### Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 6,5x4,5x4

#### Ölçüm

Ölçüm aralığı, rüzgar hızı 0...35 m/s

#### LED kontrolü

LED programlama LED ile

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Bağlantı tipi güç besleme için takılabilir terminalli

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ekipman

Isıtma ile kış işletimi için ısıtma elemanı ile

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP44

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -30...50 °C

#### sıcaklık

Doğrusal sıcaklık ölçüm aralığı -30...80 °C

#### Kimlik

ana tasarım hattı KNX

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Doğru yönde ve tek başına kurulmasını sağlayın.