




TG354

IP44



#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu sıva üstü montaj

##### Fonksiyonlar

Yağmur (Evet/Hayır) 1 bit

##### Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

##### Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 6,5x4,5x4

##### Ölçüm

Ölçüm aralığı, rüzgar hızı 0...35 m/s

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünsel veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

##### Emniyet

Koruma indeksi IP IP44

##### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -30...50 °C

##### sıcaklık

Doğrusal sıcaklık ölçüm aralığı -30...80 °C

##### Kimlik

ana tasarım hattı KNX

##### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Doğru yönde ve tek başına kurulmasını sağlayın.