



TGA200



Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaaj

Çıkış gerilimi 24 V DC

Çıkış gerilimi 24 V

Filtrelenmiş çıkış gerilimi 24V +/- 5%

Elektrik akımı

Çıkış akımı 1 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 64 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 90 mm

Kurulu ürünün genişliği 72 mm

Güç

Mevcut tüketim 150 mA

Tüketilen güç 16 VA

Güç tüketimi (yedek) 0.2 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 15 W

Ölçüm

Gerilim ölçüm aralığı 22.8 ila 25.2 V

Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Kurulum, montaj

Modüler versiyon Evet

Önden montaja uygun Hayır

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm²

Bağlantı tipi QuickConnect eklenti terminalleri ile

Ekipman

kısa devre korumalı Evet

