



TH101

## modüler USB arayüzü

### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

modül sayısı 2

#### Uyumluluk

Uyumluluk USB 1.1/2.0 iletim protokolleriyle uyumludur

#### Bağlanabilirlik

Konnektörler / jaklar veri trafiği için B-tipi USB soketli (enerjisini PC üzerinden alır)

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 2 modüller

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.15 W

Kabloda harcanan enerji 0.15 W

#### Depolama

Veri aktarım hızı 9.6 kBd

#### Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

#### Kablo

USB kablo uzunluğu maks. 5 m

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Programlama ETS3 ile V1.0 veya üzeriyle programlanabilir

#### Yazılım

güncelleme flash-controller teknolojisiyle

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

#### Kimlik

ana tasarım hattı KNX