



TH101

modüler USB arayüzü

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 2

Uyumluluk

Uyumluluk USB 1.1/2.0 iletim protokolleriyle uyumludur

Bağlanabilirlik

Konnektörler / jaklar veri trafiği için B-tipi USB soketli (enerjisini PC üzerinden alır)

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 2 modüller

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.15 W

Kabloda harcanan enerji 0.15 W

Depolama

Veri aktarım hızı 9.6 kBd

Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Kablo

USB kablo uzunluğu maks. 5 m

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Programlama ETS3 ile V1.0 veya üzeriyle programlanabilir

Yazılım

güncelleme flash-controller teknolojisiyle

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Kimlik

ana tasarım hattı KNX