



TJA450

### Teknik özellikler

#### Mimari

Bus sistemi olmadan

#### Konfigürasyon

modül sayısı 6

#### Elektrik akımı

Mevcut tüketim (çalışma) ≈ 150 mA

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 3.9 W

#### Depolama

Simgelere/duvar kağıtlarına ayrılan hafıza 20 MB

#### Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Malzeme plastik

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Bağlantı

IP kamera sayısı 10

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

#### Ekipman

Grup sayısı 100

Kontrol edilebilir çıkış sayısı 500

müşteri sayısı 30

Enerji ölçüm arşivlerinin sayısı 100

dizi sayısı 50

USB arayüzü sayısı 3

Konfigürasyon yazılımı ile Evet

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C

#### Kimlik

