



TJA450

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi olmadan

Konfigürasyon

modül sayısı 6

Elektrik akımı

Mevcut tüketim (çalışma) ≈ 150 mA

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 3.9 W

Depolama

Simgelere/duvar kağıtlarına ayrılan hafıza 20 MB

Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Malzeme plastik

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Bağlantı

IP kamera sayısı 10

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

Ekipman

Grup sayısı 100

Kontrol edilebilir çıkış sayısı 500

müşteri sayısı 30

Enerji ölçüm arşivlerinin sayısı 100

dizi sayısı 50

USB arayüzü sayısı 3

Konfigürasyon yazılımı ile Evet

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C

Kimlik

