



TJA470

IK04 IP20

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu DIN rayı O tipi (simetrik)

Konfigürasyon

modül sayısı 6

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Voltaj

Çalışma gerilimi 24 V DC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Mevcut tüketim (çalışma) 0.5 A

akım yapabilme 650 mA

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 6 modüller

Güç kaynağı

Enerji kaynağı üzerinden çalışma gerilimi 24 V DC

Ekipman

Demontaj koruması Hayır

Radio arayüzü Hayır

IR arayüzü Hayır

güncellenebilir Evet

görselleştirme Evet

Web sunucusu Evet

Emniyet

Kirlilik derecesi 2

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sınıfı Koruma sınıfı II

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -25...70 °C (> 45 °C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 85 % 25 °C'de