



TJA470

IK04  IP20

### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

modül sayısı 6

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

#### Volтаж

Çalışma gerilimi 24 V DC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Mevcut tüketim (çalışma) 0.5 A

akım yapabilme 650 mA

#### Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 6 modüller

#### Güç kaynağı

Enerji kaynağı üzerinden çalışma gerilimi 24 V DC

#### Bağlantı

Bağlantı tipi QuickConnect eklenti terminalleri ile

#### Ekipman

Demontaj koruması Hayır

Radio arayüzü Hayır

IR arayüzü Hayır

güncellenebilir Evet

görselleştirme Evet

Web sunucusu Evet

#### Emniyet

Kirlilik derecesi 2

Koruma sınıfı Koruma sınıfı II

atishalogenfreeexternallymaintained No

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -25...70 °C (> 45 °C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 85 % 25 °C'de