



TJA560

IP20

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 6

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Bağlanabilirlik

Haberleşme Protokolü TCP/IP

Ethernet veri hızı max. 2 x 100/1000 Mbit/s

Voltaj

Yardımcı gerilim 24 V DC

Çalışma gerilimi 24 V DC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 10 mA

giriş devresi sayısı 0

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 6 modüller

Güç kaynağı

Enerji kaynağı üzerinden çalışma gerilimi 24 V DC

Kurulum, montaj

kurulum modu dağıtım kutusuna kurulum için

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm²

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm²

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünsel veri yolu kuplaj ünitesi

Bağlantı tipi QuickConnect eklenti terminalleri ile

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

Programlama ETS olmadan ewb tarayıcısı üzerinden hizmete alma ve programlama

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

Ekipman

Priz sayısı	0
Demontaj koruması	Hayır
Radyo arayüzü	Hayır
IR arayüzü	Hayır
güncellenebilir	Evet
görselleştirme	Hayır
Web sunucusu	Evet

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----