



TJA560

IP20

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu Din-Rayı

#### Konfigürasyon

modül sayısı 6

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

#### Bağlanabilirlik

Haberleşme Protokolü TCP/IP

#### Voltaaj

Yardımcı gerilim 24 V DC

Çalışma gerilimi 24 V DC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 10 mA

giriş devresi sayısı 0

#### Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 6 modüller

#### Güç kaynağı

Enerji kaynağı üzerinden çalışma gerilimi 24 V DC

#### Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

#### Ekipman

Priz sayısı 0

Demontaj koruması Hayır

Radyo arayüzü	Hayır
IR arayüzü	Hayır
güncellenebilir	Evet
görselleştirme	Hayır
Web sunucusu	Evet

#### **Emniyet**

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

#### **Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

#### **Kimlik**

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----