



TR131A

IP30

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Radyo protokolü	KNX Radyo
Alıcı kategorisi	2

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi	30 V DC
---------------------------------	---------

Boyutlar

Boyutlar (uxgxy)	203 x 77 x 26,5 mm
------------------	--------------------

Frekans

İletim frekansı	868 MHz
Radyo iletim frekansı	868.3 MHz

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W
Radyo iletim gücü	< 25 mW

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

Bağlantı

Radyo kanalı çıkış sayısı	maks. 512
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ekipman

Radyo kanalı girişi sayısı	maks. 512
----------------------------	-----------

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi