



TR131A



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu sıva üstü montaj

Bağlanabilirlik

Radyo protokolü KNX Radyo

Alıcı kategorisi 2

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 30 V DC

Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 203 x 77 x 26,5 mm

Frekans

İletim frekansı 868 MHz

Radyo iletim frekansı 868.3 MHz

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 2 W

Radyo iletim gücü < 25 mW

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Bağlantı

Radyo kanalı çıkış sayısı maks. 512

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ekipman

Radyo kanalı girişi sayısı maks. 512

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı 0...45 °C