



TR131A

IP30

#### Teknik özellikler

##### Bağlanabilirlik

Radyo protokolü	KNX Radyo
Alıcı kategorisi	2

##### Temel elektriksel özellikler

Frekans	868,3 MHz
---------	-----------

##### Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi	30 V DC
---------------------------------	---------

##### Boyutlar

Boyutlar (uxgxy)	203 x 77 x 26,5 mm
------------------	--------------------

##### Frekans

İletim frekansı	868 MHz
Radyo iletim frekansı	868.3 MHz

##### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2 W
Radyo iletim gücü	< 25 mW

##### Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

##### Bağlantı

Radyo kanalı çıkış sayısı	maks. 512
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

##### Ekipman

Radyo kanalı girişi sayısı	maks. 512
----------------------------	-----------

##### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

##### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi