



TX501

Valf aktuatörü KNX + 2 yedek giriş

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Fonksiyon valf koruma işleviyle

Konfigürasyon

Önceden birleştirilmiş önceden montajlı, kablolu

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Bağlanabilirlik

ikili girişler 2 bağımsız iki kontaklı giriş ile

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 30 V

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

bus kullanımı 10 mA

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) 10 mA

giriş devresi sayısı 2

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 65 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 84 mm

Kurulu ürünün genişliği 50 mm

Tetikleme

Çalışma süresi 20 s/mm

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Mekanik özellikler

maksimum denetleyici vuruşu 6 mn

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Kablo

Monte edilmiş kablo

≈ 1 m

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system, easy

Güç ayarı

>120 N

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...50 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...60 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX