




TX501



## Valf aktuatörü KNX + 2 yedek giriş

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu Sıkıştırma

#### Fonksiyonlar

Fonksiyon valf koruma işleviyle

#### Konfigürasyon

Önceden birleştirilmiş önceden montajlı, kablolu

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Bağlanabilirlik

ikili girişler 2 bağımsız iki kontaklı giriş ile

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 30 V

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

bus kullanımı 10 mA

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) 10 mA

giriş devresi sayısı 2

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 65 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 84 mm

Kurulu ürünün genişliği 50 mm

#### Tetikleme

Çalışma süresi 20 s/mm

#### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

#### Mekanik özellikler

maksimum denetleyici vuruşu 6 mn

#### Bağlantı

---

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

---

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

---

### **Kablo**

---

Monte edilmiş kablo

≈ 1 m

---

### **Ayarlar**

---

Desteklenen yapılandırma modları

system, easy

---

Güç ayarı

>120 N

---

### **Kullanım koşulları**

---

çalıştırma sıcaklığı

0...50 °C

---

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...60 °C

---

### **Kimlik**

---

ana tasarım hattı

KNX