



TXA026



Hassas anahtar IP65 sıva altı, parlaklık sensörlü 6 kanal

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	Din-Rayı
----------------	----------

Fonksiyonlar

Fonksiyon	anahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için
-----------	--

Konfigürasyon

modül sayısı	2
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton	programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
--------------------	--

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC
---------------------------------	--------------

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	6
----------------------	---

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	65 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	85 mm
Uzunluk	36 mm
Kurulu ürünün genişliği	64 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	2 modüller
Prob bağlantısı için maksimum uzaklık	100 m

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.3 W
---	-------

Materyaller

Renk	taş grisi
------	-----------

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı	2 / 20000 Lux
Parlaklık ölçüm aralığı, doğrusal	2...20000 lx

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	1 / 6mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system, easy
Ayar	Potansiyometre ile değiştirilebilir parlaklık

Ekipman

Kanal Sayısı	1
--------------	---

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----