



TXA111



## Güç kaynağı 30V DC 320 mA

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu	Din-Rayı
-----------------	----------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

#### Bağlanabilirlik

bus hatları	1
-------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

#### Voltaj

Çıkış gerilimi	28...32 V
----------------	-----------

Filtrelenmiş çıkış gerilimi	30V +/- 2V
-----------------------------	------------

#### Elektrik akımı

Çıkış akımı	maks. 320 mA
-------------	--------------

çıkış yoğunluğu	320 mA
-----------------	--------

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	64 mm
--------------------------	-------

Monte edilen ürünün yüksekliği	90 mm
--------------------------------	-------

Uzunluk	64 mm
---------	-------

Kurulu ürünün genişliği	72 mm
-------------------------	-------

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	15 W
---	------

#### Materyaller

Renk	taş grisi
------	-----------

RAL rengi	RAL 7035 - Açık gri
-----------	---------------------

#### Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------------

Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------------

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

