



TXA112

IP20

Güç kaynağı 30V DC 640 mA

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Bağlanabilirlik

bus hatları 1

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaj

Çıkış gerilimi 30 V

Çıkış gerilimi 28...32 V

Filtrelenmiş çıkış gerilimi 30V +/- 2V

Elektrik akımı

Çıkış akımı maks. 640 mA

çıkış yoğunluğu 640 mA

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 64 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 90 mm

Uzunluk 64 mm

Kurulu ürünün genişliği 72 mm

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 15 W

Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm²

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm²

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm²

Bağlantı tipi hızlı bağlantı

Ekipman

Priz sayısı 1

Kullanım koşulları

alıřtırma sıcaklıđı

-5...45 °C

Saklama/tařıma sıcaklıđı

-20...70 °C