



TXA114

IP20

Güç kaynağı 1x 30V DC KNX + 1x 24V DC

#### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

modül sayısı 4

#### Bağlanabilirlik

bus hatları 1

#### Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

#### Voltaj

Çıkış gerilimi 24V+30V

Çıkış gerilimi 28...32 V

#### Elektrik akımı

Çıkış akımı maks. 320 mA

çıkış yoğunluğu 320 mA

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 64 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 90 mm

Uzunluk 64 mm

Kurulu ürünün genişliği 72 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 4 modüller

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 4.4 W

#### Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm<sup>2</sup>

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm<sup>2</sup>

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi QuickConnect eklenti terminalleri ile

Bağlantı korumalı toprak bağlantısı kurulmuş olmalıdır

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C