



TXA116

IP20

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Bağlanabilirlik

bus hatları 2

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaj

Çıkış gerilimi 2x 30V

Çıkış gerilimi 28...32 V

Elektrik akımı

Çıkış akımı maks. 640 mA

çıkı yoğunluğu 320 mA

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 64 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 90 mm

Uzunluk 64 mm

Kurulu ürünün genişliği 72 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 4 modüller

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 3.5 W

Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm²

Kablo kesiti (bükülgen) 0.75...2.5 mm²

Kablo enine kesiti (rijit) 0.75...2.5 mm²

Bağlantı tipi QuickConnect eklenti terminalleri ile

Bağlantı korumalı toprak bağlantısı kurulmuş olmalıdır

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C