



TXA204A

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod

farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı

4

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue

207 / 230 / 264 V

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı

0

maksimum geçiş akımı

4 A

Anma akımı

4 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji

800 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı

1 W

Çıkış gücü

800 W

maksimum değiştirme gücü

3200 W

Floresan ampul kontrolü

maksimum. Floresan lamba serisi

12 x 36 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç

800 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo

0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo

0,75 / 2.5mm²

Kontaktların türü

4NA

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Bağlantı tipi

hızlı bağlantı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman

Priz sayısı	4
Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
Modüler genişleme	Hayır
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
Kimlik	
ana tasarım hattı	KNX