



TXA204B

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue 207 / 230 / 264 V

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 0

maksimum geçiş akımı 10 A

Anma akımı 10 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji 1000 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 8 W

Çıkış gücü 1200 W

maksimum değiştirme gücü 3600 W

Materyaller

Renk taş grisi

Floresan ampul kontrolü

maksimum. Floresan lamba serisi 15 x 36 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç 1200 W

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

Ekipman

Priz sayısı 4

Çift yönlü radyo frekansı Hayır

Modüler genişleme Hayır

Emniyet

Kullanım kořulları

alıřtırma sıcaklıđı	0...45 °C
Saklama/tařıma sıcaklıđı	-20...70 °C
