



TXA206A

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Çok fazlı mod

farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

### Konfigürasyon

modül sayısı

4

### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue

230 V

Anma akımı

4 A

### Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Çıkış gerilimi

230 V~

### Elektrik akımı

giriş devresi sayısı

0

maksimum geçiş akımı

4 A

Anma akımı

4 A

### Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji

800 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı

1 W

Çıkış gücü

800 W

maksimum değiştirme gücü

4800 W

### Floresan ampul kontrolü

maksimum. Floresan lamba serisi

12 x 36 W

### Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç

800 W

### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo

0,75 / 2,5mm<sup>2</sup>

Bağlantı kesiti rijit kablo

0,75 / 2,5mm<sup>2</sup>

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Bağlantı tipi

hızlı bağlantı

### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

**Ekipman**

Priz sayısı	6
Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
Modüler genişleme	Hayır

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

**Kimlik**

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----