



TXA206B

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu Din-Rayı

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi U_e 230 V

Anma akımı 10 A

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 0

maksimum geçiş akımı 10 A

Anma akımı 10 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji 1000 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 5 W

Çıkış gücü 1200 W

maksimum değiştirme gücü 5400 W

Materyaller

Renk taş grisi

Floresan ampul kontrolü

maksimum. Floresan lamba serisi 15 x 36 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç 1200 W

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

Ekipman

Priz sayısı	6
Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
Modüler genişleme	Hayır

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----