



TXA206C

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu

Din-Rayi

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod

farklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygun-dur.

Konfigürasyon

modül sayısı

4

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue

230 V

Anma akımı

16 A

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı

0

maksimum geçiş akımı

16 A

Anma akımı

16 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji

1200 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı

12 W

Çıkış gücü

2300 W

maksimum değiştirme gücü

8625 W

Materyaller

Renk

taş grisi

Floresan ampul kontrolü

maksimum. Florasan lamba serisi

20 x 36 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç

2300 W

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantıları dahil

Evet

Ekipman

Priz sayısı	6
Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
Modüler genişleme	Hayır

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----