



TXA207A

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu Din-Rayı

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı 6

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi U_e 230 V

Anma akımı 4 A

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Çıkış gerilimi 230 V~

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı 0

maksimum geçiş akımı 4 A

Anma akımı 4 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji 800 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 2.5 W

Çıkış gücü 800 W

maksimum değiştirme gücü 8000 W

Materyaller

Renk taş grisi

Floresan ampul kontrolü

maksimum. Floresan lamba serisi 12 x 36 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç 800 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo 0,75 / 2.5mm²

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Bağlantı tipi	hızlı bağlantı
Teslimat kapsamı	
Bus bağlantısı dahil	Evet
Ekipman	
Priz sayısı	10
Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
Modüler genişleme	Hayır
Emniyet	
Koruma indeksi IP	IP20
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
Kimlik	
ana tasarım hattı	KNX