



TXA207C

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod

farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı

6

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue

230 V

Anma akımı

16 A

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Çıkış gerilimi

230 V~

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı

0

maksimum geçiş akımı

16 A

Anma akımı

16 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji

1200 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı

15 W

Çıkış gücü

2300 W

maksimum değiştirme gücü

14375 W

Floresan ampul kontrolü

maksimum. Floresan lamba serisi

20 x 36 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç

2300 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo

0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo

0,75 / 2,5mm²

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Bağlantı tipi

hızlı bağlantı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman	
Priz sayısı	10
Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
Modüler genişleme	Hayır
Kullanım koşulları	
çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
Kimlik	
ana tasarım hattı	KNX