



TXA207D

#### Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu Din-Rayı

## Fonksiyonlar

Cok fazlı mod farklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygun-dur.

## Konfigürasyon

modül sayısı 6

#### **Temel elektriksel özellikler**

Anma calisma gerilimi Ue 230 V

Anma akımı 16 A

Voltai

Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC
Cıkış gerilimi	230 V AC

### **Elektrik akımı**

giriş devresi sayısı	0
maksimum geçiş akımı	16 A
Anma akımı	16 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji	1200 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	10 W
Çıkış gücü	2300 W
maksimum değiştirme gücü	14375 W

## **Materyaller**

**Renk** taş grisi

#### **Floresan ampul kontrolü**

maksimum. Florasan lamba serisi 1500W - 200μF

## Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum qüc 2300 W

## Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgelen kablo	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Bağlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2.5mm <sup>2</sup>
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

**Teslimat kapsamı**

Bus bağlantısı dahil

Evet

**Ekipman**

Priz sayısı

10

Çift yönlü radyo frekansı

Hayır

Modüler genişleme

Hayır

**Emniyet**

Koruma indeksi IP

IP20

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

**Kimlik**

ana tasarım hattı

KNX