



TXA208A

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod

farklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı

6

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue

230 V

Anma akımı

4 A

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi

21...32 V DC

Çıkış gerilimi

230 V~

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı

0

maksimum geçiş akımı

4 A

Anma akımı

4 A

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji

800 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı

2 W

Çıkış gücü

800 W

maksimum değiştirme gücü

6400 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç

800 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo

0,75 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo

0,75 / 2.5mm²

Veri yolu bağlantı ünitesi

bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı

bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Bağlantı tipi

hızlı bağlantı

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman

Priz sayısı

8

Çift yönlü radyo frekansı

Hayır

Modüler genişleme

Hayır

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX